

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

774035



Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 110 - 120 V AC, šířka: 45 mm, integrovanéšroubovací svorky, časové relé se zpožděným přitahováním, monitorování zpětnéhoohruhu, doby přitahování 12 úrovní 3 - 30 s.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V):	110 - 110 V
Druh napájecího napětí U1:	AC
Spotřeba el. energie AC:	4.5 VA
Zabezp.přístroje max.:	Max. průřez vodiče

Reléové výstupy

Počet pomoc. kontaktů zpožděn.:	2
Kateg. použití Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Napětí AC1 bezp. kontakt:	240 V
Max.proud AC1 bezp. kontakt:	6 A
Napětí DC1 bezp. kontakt:	24 V
Max.proud DC1 bezp. kontakt:	6 A
Kateg. použití Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Napětí AC15 bezp. kontakt:	230 V
Max.proud AC15 bezp. kontakt:	4 A
Napětí DC13 bezp. kontakt:	24 V
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	240 V AC G. P.

Bezpeč. kontakty: Pilot Duty:	B300, R300
Materiál kontaktů relé:	AgSnO ₂
doplňk. paramet. kontaktů relé:	+ 0,2 μm AU
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle...:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	-10 - -10 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III / II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Times	
Nastavitelné časy:	21 s, 30 s, 24 s, 15 s, 18 s, 27 s, 9 s, 7 s, 3 s, 5 s, 4 s, 12 s
Tolerance Tv:	-15% / +15% +50 ms
Přesnost opakování:	2%
Max.doba zpoždění vzorec:	tv - 15 %
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra čelní deska:	ABS UL 94 V0
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka
Druh svorek:	pevný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 10 AWG
Rozměr výška:	87 mm
Rozměr šířka:	45 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	350 g
Celková hmotnost:	360 g

Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122329
EAN kód:	4046548012477
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371605
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001439

Volitelné příslušenství

774090

COVER P-93

