

PNOZ MSI1BP ADAPTER SI/HE 25/25 1,5M

773877



Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 1,5 m, kabelový vývod vpravo.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	cULus Listed
Technická data	
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	0 - 0 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Mechanické údaje	
Typ konektoru 1:	25pól. samec Sub-D
Tvar konektoru typ 1:	přímý
Typ konektoru 2:	25pól. samice Sub-D
Tvar konektoru typ 2:	přímý
Typ konektoru 3:	8pól. samec RJ45
Tvar konektoru typ 3:	přímý
Upevňovací šrouby:	UNC 4-40
Materiál pouzdra konektor 3:	PBT
Povrch kontaktů materiál 1:	Au
Povrch kontaktů materiál 2:	Au
Povrch kontaktů materiál 3:	Au
Materiál kolíků:	Slitina Cu
Materiál pouzder:	Slitina Cu

Délka kabelu:	1.5 m
Tolerance délky kabelu K1:	+/- 0,15 m
Barva vnějšího pláště kabelu 1:	zelená, podobná RAL6018
Barva pouzdra:	černá RAL 9005
Materiál pláště kabelu 1:	PUR
Schopnost tažení kabelu 1:	ano
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	8 x Ø
Max.vnější průměr kabelu K1:	6 - 6 mm
Průřez vodiče:	0.14 - 0.14 mm²
Průřez vedení AWG K1:	26
Odstínění K1:	ano
Počet vodičů:	8
Povolení kabelu K1:	UL AWM-Style 20233
Povolení konektoru 1:	UL94 V-0
Povolení konektoru 2:	UL94 V-0
Povolení konektoru 3:	UL94 V-0
Materiál pouzdra:	TPE-SEBS UL 94 HB
Rozměr výška:	38 mm
Rozměr šířka:	54.5 mm
Rozměr hloubka:	16 mm
Čistá váha:	131 g
Celková hmotnost:	149 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ne
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	

Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kód:	4046548052657
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001855
Svazek:	0