


PSEN op4F-SL-14-075/1

631151



Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 750 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení:	CE, cULus Listed, TÜV
Typ BWS:	4
Princip snímače:	opticky
Výška ochranného pole:	750 mm
Rozlišení druhu ochrany:	Prst
Provozní rozsah (m):	0.2 - 6 m

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC

Optická data

Použitý rozsah vln.délek:	850 nm
---------------------------	--------

Polovodičové výstupy

Počet OSSD výstupů:	2
---------------------	---

Údaje o životním prostředí

Okolní teplota:	0 - 55 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	15 ... 95%
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6

Zrychlení ráz podle normy 1:	10g
Norma druh ochrany:	EN 60529
Times	
Reakční doba:	13 - 13 ms
Mechanické údaje	
Délka kabelu:	0.2 m
Materiál pláště kabelu 1:	PVC
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	1 x Ø
Poloměr ohybu polož.kask.kabel:	1 x Ø
Max. délka kabelu:	20 m
Materiál krytu horní díl:	Hliník
Materiál konc.krytek:	Zamak
Materiál čelní desky:	PMMA
Rozměr výška:	750 mm
Rozměr šířka:	15.4 mm
Rozměr hloubka:	32.6 mm
Čistá váha:	900 g
Celková hmotnost:	1600 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ne
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE klasifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN kód:	4046548086560
Verze ECLASS:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27272704
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC002549
Svazek:	0

Volitelné příslušenství

	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630345	PSEN op Testpiece F 14mm
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	631185	PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C