

PMC SC6A261Y/EC 1x 19A

8C000081



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	UL Listed, CE, UKCA
Technická data	
Elektrické údaje	
Napájecí napětí s fázemi:	3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz, 3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
Napájecí napětí 2 (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U2:	DC
Vstupy	
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	0 - 45 °C
Druh chlazení:	připoj. ventilátor
Mechanické údaje	
Rozměr výška:	343 mm
Rozměr šířka:	65 mm
Rozměr hloubka:	286 mm
Čistá váha:	5250 g
Celková hmotnost:	6450 g
Životní prostředí	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	

Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN kód:	4046548101003
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023101
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
Referenční funkce ETIM:	EC001857
Svazek:	0

Povinné provozní příslušenství



8C000078

PMC SC6A261 terminal set (Y/Z)