

PMCTendo DD4.06/122/230-480V

8175961



Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24V; PNP; incl. mating connector.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed
Technická data	
Elektrické údaje	
Účel U1:	Mains Supply
Napájecí napětí (V):	230 - 480 V
Druh napájecího napětí U1:	AC
Účel U2:	Supply
Napájecí napětí 2 (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U2:	DC
Sekce napájení	
Špičkový proud po 5 s:	12 A
Analogové vstupy	
Počet analog.vstupů:	2
Druh analogových vstupů:	Napětí
Rozlišení analog.vstupů:	14 Bit, 12 Bit
Vstupy	
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1:	24 V DC
Analogové výstupy	
Počet analog.výstupů:	2

Druh analogových výstupů:	Napětí
Rozlišení analog.výstupů:	10 Bit
Rozhraní CANopen	
Počet rozhraní CANopen:	1
Sériové rozhraní	
Počet rozhraní RS 232:	1
Mechanické údaje	
Rozměr výška:	325 mm
Rozměr šířka:	70 mm
Rozměr hloubka:	265 mm
Čistá váha:	4200 g
Celková hmotnost:	5300 g
Životní prostředí	
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN kód:	4046548046502
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023201
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
Referenční funkce ETIM:	EC001857
Svazek:	0