

PMC SC6A162R/EC 2x 10A

8C000071



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse: UL Listed, CE, UKCA

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding med faser: 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz, 3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz

Forsyningsspænding 2 (V): 24 - 24 V

Forsyningsspændingstype U2: DC

Indgange

Miljøoplysninger

Omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C

Køletype: indbygget ventilator

Mekaniske data

Mål, højde: 343 mm

Mål, bredde: 65 mm

Mål, dybde: 286 mm

Nettovægt: 5350 g

Bruttovægt: 6750 g

Miljø

WEEE klassifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Kommercielle data

Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN-kode:	4046548100914
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023101
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001857
Volumen:	0

Nødvendigt driftstilbehør



8C000069

PMC SC6A162 terminal set (R)