

RevPi Con CAN extension module

Z9000020



Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN- bus-tilslutning, baudhastighed: op til 1 MBit/s, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	CE, UKCA
Teknisk data	
Mekaniske data	
Mål, højde:	96 mm
Mål, bredde:	22.5 mm
Mål, dybde:	110.5 mm
Nettovægt:	82 g
Bruttovægt:	92 g
Miljø	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	84714900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548096026
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242290
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001604

Volumen:

0

Ekstra tilbehør



Z9000021

Connector for CON Bridge Module