

RevPi DIO

Z9000012



Digitalt udvidelsesmodul DIO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, antal digitale indgange: 14, antal digitale udgange: 14, maks. strøm pr. udgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed
Teknisk data	
Mekaniske data	
Mål, højde:	96 mm
Mål, bredde:	22.5 mm
Mål, dybde:	110.5 mm
Nettovægt:	102 g
Bruttovægt:	130 g
Miljø	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	84714900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548093254
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242290
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001422

Volumen:

0

Ekstra tilbehør



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways