

PZE X4.1P 24VDC 4n/o

777587



Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V): 24 - 24 V

Forsyningsspændingstype U1: DC

Effektforbrug DC: 2.5 W

Indgange

Antal indgange: 2

Halvlederudgange

Antal halvlederudgange: 0

Relæudgange

Brugskat. AC/DC1 standard: EN 60947-4-1

Spænding AC1 sikkerhedskont.: 240 V

Max strøm AC1 sikkerhedskont.: 6 A

Spænding DC1 sikkerhedskont.: 24 V

Max strøm DC1 sikkerhedskont.: 6 A

Brugskat. AC15/DC13 standard: EN 60947-5-1

Spænding AC15 sikkerhedskont.: 230 V

Max strøm AC15 sikkerhedskont.: 3 A

Spænding DC13 sikkerhedskont.:	24 V
Sikkerhedskontakter: AC ved UL:	250 V AC G.U. (ens polaritet)
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty:	B300, R300
Kontaktmateriale relæ:	AgCuNi
Yderl. kontaktoplysninger relæ:	+ 0,2 µm Au
Miljøoplysninger	
Klimabelastning iht.:	EN 60068-2-78
Omgivelsestemperatur:	-10 - -10 °C
Fugtbelastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
EMC iht. standard	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6
Luft- og krybestrækninger iht.:	EN 60947-1
Overspændingskategori:	III
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	2
Mekaniske data	
Monteringsposition:	vilkårlig
Husets materiale frontplade:	ABS UL 94 V0
Tilslutningsklemme:	Skrueklemme
Klemmetype:	stikbar
Fleks. 1 leder AWG-angivelse:	24 - 12 AWG
Mål, højde:	94 mm
Mål, bredde:	22.5 mm
Mål, dybde:	121 mm
Nettovægt:	185 g
Bruttovægt:	195 g
Miljø	
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Kommercielle data

Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548009316
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volumen:	0.307

Ekstra tilbehør

374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

