

PSEN rsm 2.0-300-0-0-0

570306



Wirenødstop inkl. nødstopknap, lige hoved, plasthus, 2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	CE, CCC, cULus Listed
Teknisk data	
Relæudgange	
Brugskat. AC15/DC13 standard:	EN 60947-5-1
Spænding AC15 sikkerhedskont.:	240 V
Max strøm AC15 sikkerhedskont:	3 A
Spænding DC13 sikkerhedskont.:	250 V
Miljøoplysninger	
Omgivelsestemperatur:	-30 - 75 °C
Mekaniske data	
Husets materiale nederste del:	PA
Husmateriale overdel:	PA
Materiale aktuator:	Trykstøbt zink
Tilslutningsklemme:	Skrueklemme
Mål, højde:	42.5 mm
Mål, bredde:	151 mm
Mål, dybde:	67 mm
Nettovægt:	246 g
Bruttovægt:	314 g

Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	nej
Overholdelse af REACH:	Indeholder ingen SVHC-stoffer
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kode:	4046548104912
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27270607
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC002033
Volumen:	0

Ekstra tilbehør



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²