

PSEN cs3.1p Key 1 switch

541065



Sikkerhedsafbryder til transponder-nøgle PSEN cs4.1 Key, 2 sikkerhedsudgange, M8, 8-pol. hanstik, kodet, tilbehør nøgleholder (532113) og nøgle (541181 eller 541182 eller 541183 eller 541184)

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Sensorprincip:	Transponder
Kodningstrin iht. ISO 14119:	lille
Klassificer. iht. EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder kodning:	kodet
Egnet til serieforbindelse:	ja
Modulvariant:	Sensor

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V):	24, 24
Forsyningsspændingstype U1:	DC
Effektforbrug DC:	1

Indgange

Antal indgange:	2
Jævnspænding ved indgang:	24 V DC

Halvlederudgange

Antal OSSD-udgange:	2
Antal meldeudgange:	1
Potentialadskill. HL-udgange:	nej

HL-U kortslutningssikret:	ja
Anvend.kat. iht. EN 60947-1:	DC-12
Miljøoplysninger	
Standard omgivelsestemperatur:	EN 60068-2-14
Omgivelsestemperatur:	-10, 55
Standard opbevaringstemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-78
Fugtbelastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
EMC iht. standard:	EN 60947-5-3
Vibrationer iht. standard:	EN 60947-5-2
Accel. stød iht. stand. 1:	30g
Overspændingskategori:	III
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	3
Mekaniske data	
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1:	5 x Ø
Sensor kan indbygges flugtende:	Ja, overhold montageanvisning
Tilslutningstype:	M8, 8pol. han
Ledninger kabel:	Li9Y11Y 8 x 0,14 mm ²
Husmateriale overdel:	PBT
Mål, højde:	37
Mål, bredde:	26
Mål, dybde:	18
Nettovægt:	35
Bruttovægt:	50
Transponder	
Driftsfrekvens:	122 kHz - 128 kHz
Miljø	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	

Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kode:	4046548099805
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274601
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002592
Volumen:	0

Nødvendigt driftstilbehør



541186

PSEN cs4.1 Key bl



541181

PSEN cs4.1 Key gy1



541182

PSEN cs4.1 Key gy2



541183

PSEN cs4.1 Key gy3



541184

PSEN cs4.1 Key gy4

Ekstra tilbehør



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



532110

PSEN Winkel / bracket



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



532114

PSEN cs key adapter bracket



540130

SDD ES ETH



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540132

SDD ES PROFIBUS



773603

PDP67 F 4 code