

PSEN opII4B-s-170-120

632124



Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 - 15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
BWS-type:	4
Sensorprincip:	Infrarød
Højde på beskyttelsesområde:	1200 mm
Opløsning kapslingsklasse:	Krop
Driftsområde (m):	0.2 - 15 m

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC

Optiske data

Anvendt bølgelængdeområde:	850 nm
----------------------------	--------

Halvlederudgange

Antal OSSD-udgange:	2
---------------------	---

Miljøoplysninger

Omgivelsestemperatur:	-25 - 60 °C
Fugtbelastning oplysninger:	95 % RF ved 50 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Till. dr.højde over havoverfl.:	2000 m

EMC iht. standard:	IEC 61496-1
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6
Holder for stød standard 1:	Adv beslagsæt
Accel. stød iht. stand. 1:	40g
Holder for stød standard 2:	Adv beslagsæt
Accel. stød iht. stand. 2:	50g
Holder for stød standard 3:	Drejebeslag
Times	
Reaktionstid:	5.2 - 5.2 ms
Mekaniske data	
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1:	5 x Ø
Maks. ledningslængde:	50 m
Husets materiale:	Aluminium
Materiale endekapper:	Zn
Materiale frontplade:	PC
Mål, højde:	1204 mm
Mål, bredde:	35 mm
Mål, dybde:	40 mm
Nettovægt:	3426 g
Bruttovægt:	5420 g
Miljø	
WEEE klassifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-kode:	4046548090253
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Ekstra tilbehør



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632507

PSEN opII protective column-120 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195



632009

PSEN opII mirror column-120 Set

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m