


PSEN op2H-SL-24-045/1

631102



Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødszone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, cULus Listed, TÜV
BWS-type:	2
Sensorprincip:	optisk
Højde på beskyttelsesområde:	450 mm
Opløsning kapslingsklasse:	Hånd
Driftsområde (m):	0.2 - 6 m

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC

Optiske data

Anvendt bølgelængdeområde:	850 nm
----------------------------	--------

Halvlederudgange

Antal OSSD-udgange:	2
---------------------	---

Miljøoplysninger

Omgivelsestemperatur:	0 - 55 °C
Fugtbelastning oplysninger:	15 ... 95%
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6

Accel. stød iht. stand. 1:	10g
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Times	
Reaktionstid:	9 - 9 ms
Mekaniske data	
Kabellængde:	0.2 m
Materiale for kabelkappe 1:	PVC
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1:	1 x Ø
Bøjn.-rad. udlagt kaskad.kabel:	1 x Ø
Maks. ledningslængde:	20 m
Husmateriale overdel:	Aluminium
Materiale endekapper:	Zamak
Materiale frontplade:	PMMA
Mål, højde:	450 mm
Mål, bredde:	15.4 mm
Mål, dybde:	32.6 mm
Nettovægt:	650 g
Bruttovægt:	1350 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	nej
Overholdelse af REACH:	Indeholder ingen SVHC-stoffer
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN-kode:	4046548086737
ECLASS Version:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Ekstra tilbehør



630904

PSEN op Mirror-165/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630901

PSEN op Mirror-060/1



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C