

PSEN op4F-s-14-045/1

630742



Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
BWS-type:	4
Sensorprincip:	optisk
Højde på beskyttelsesområde:	450 mm
Opløsning kapslingsklasse:	Finger
Driftsområde (m):	0.2 - 6 m

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC

Optiske data

Anvendt bølgelængdeområde:	950 nm
----------------------------	--------

Halvlederudgange

Antal OSSD-udgange:	2
---------------------	---

Miljøoplysninger

Omgivelsestemperatur:	0 - 55 °C
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-3
Fugtbelastning oplysninger:	95 % RF ved 40 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt

Vibrationer iht. standard ...:	EN 60068-2-6
Accel. stød iht. stand. 1:	10g
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Times	
Reaktionstid:	18 - 18 ms
Mekaniske data	
Husmateriale overdel:	Aluminium
Mål, højde:	533.2 mm
Mål, bredde:	32.3 mm
Mål, dybde:	36.9 mm
Nettovægt:	1320 g
Bruttovægt:	2820 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	nej
Overholdelse af REACH:	Indeholder ingen SVHC-stoffer
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-kode:	4046548062083
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Nødvendigt driftstilbehør

	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m