

PNOZ mm0p 24VDC

772000



Konfigurerbare, sikre, kompakte stylinger PNOZmulti Mini, basismodul, kan ikke udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange. Vær opmærksom på! Dette er en udgået artikel. Kontakt venligst din kontaktperson hos Pilz for at finde et passende alternativ/efterfølger.

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, KCC, KOSHA, TÜV, EAC
Teknisk data	
Elektriske data	
Formål med U1:	Forsyning af systemet
Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC
Effektforbrug DC:	35 W
Formål med U2:	Forsyning af halvlederudgange
Forsyningsspænding 2 (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U2:	DC
Konfigurerbare indgange/udgange	
Antal konfigurerbare I/O:	8
Galvanisk adskill. konfig. I/O:	nej
Signalniveau ved indgang ved 1:	15 ... 30 V DC
Signalniveau ved indgang ved 0:	-3 ... +5 V DC
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU:	ja
Spænding ved 1 ikke si. HLU:	UB - 2 V ved 0,1 A
Indgange	
Signalniveau ved indgang ved 0:	-3 - +5 V DC

U indg. iht. EN 61131-2 type 1:	24 V DC
Potentialadskillelse indgange:	nej
Halvlederudgange	
Antal halvlederudgange:	4
Potentialadskill. af HLU:	ja
HL-U kortslutningssikret:	ja
Test clockudgange	
Antal testpulsudgange:	4
Miljøoplysninger	
Standard omgivelsestemperatur:	EN 60068-2-14
Omgivelsestemperatur:	0 - 0 °C
Standard opbevaringstemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Fugtbelastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Till. dr.højde over havoverfl.:	2000 m
EMC iht. standard	EN 61131-2
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6
Accel. stød iht. stand. 1:	15g
Luft- og krybestrækninger iht.:	EN 61131-2
Overspændingskategori:	II
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	2
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Potentiel adskillelse	
Potentialadskillelse 1 mellem:	HL-udgang og systemspænding
Type af potentialadskillelse 1:	Basisisolering
Mekaniske data	
Monteringsposition:	vandret på DIN-skinne
Mål for DIN-skinne:	35 x 7,5 EN 50022

Husets materiale nederste del:	PC
Husets materiale frontplade:	PC
Husmateriale overdel:	PC
Tilslutningsklemme:	Skrueklemme, Fjederklemme
Fleks. 1 leder AWG-angivelse:	24 - 12 AWG
Mål, højde:	100 mm
Mål, bredde:	45 mm
Mål, dybde:	120 mm
Nettovægt:	226 g
Bruttovægt:	244 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	ja
RoHS-undtagelser iht. direktiv:	7a, 7c I
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
Stoffer indeholdt i REACH:	Lead, Blyoxid
%-andel af forurenende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-indgang tilgængelig:	ja
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548057607
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242207
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024

ETIM Reference Feature:	EC000236
Volumen:	0.634

Nødvendigt driftstilbehør

	779211	Chipcard 1 piece 32kB
	773010L	Lite Licence for PNOZmulti Config.
	779201	PNOZmulti Chipcard 1 piece
	751008	PNOZ s Set1 spring loaded terminals 45mm
	750008	PNOZ s Set1 screw terminals 45mm

Ekstra tilbehør

	773010R	Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
	773010S	Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf

773010Q

Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf

779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 piece



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)



779230

PNOZ Chip Card Reader




773011W

Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv

773010V

User Upgr Licence for PNOZmulti Config



773010W

Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config




773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



312993

PSSu A USB-CAB05




773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service




312992

PSSu A USB-CAB03




773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config




773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service



773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773011L

Lite Licence for PNOZmulti Service



773010K

User Licence for PNOZmulti Config

773011G

Project Licence for PNOZmulti Service

773010G

Project Licence for PNOZmulti Config
