

PNOZ m ES CANopen

772134



Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, CANopen.

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Teknisk data	
Elektriske data	
Formål med U1:	Forsyning af modulet
Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC
Effektforbrug DC:	0.9 W
Potentialadskillelse U1:	ja
Formål med U1N1:	Forsyning af modulet
Kilde for intern spænding:	via basismodul
Spændingstype for U1N1:	DC
Feltbus-interface	
Feltbus-interface:	CANopen
Feltbussens modultype:	Slave
Navn feltbus-protokol:	CiA 301 V4.2.0
Tilladte feltbus-stationsadr.:	0 - 99d
Indstill. overførselshastigh.:	10 kBit/s, 500 kBit/s, 20 kBit/s, 250 kBit/s, 1 Mbit/s, 800 kBit/s, 50 kBit/s, 125 kBit/s
Tilslutning feltbus:	9-pol. Sub-D-hanstik
galvan. Adskillelse af feltbus:	ja

Prøvespænding:	500 V AC
Miljøoplysninger	
Standard omgivelsestemperatur:	EN 60068-2-14
Omgivelsestemperatur:	0 - 0 °C
Standard opbevaringstemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Till. dr.højde over havoverfl.:	2000 m
EMC iht. standard:	EN 61131-2
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6
Accel. stød iht. stand. 1:	15g
Luft- og krybestrækninger iht.:	EN 61131-2
Overspændingskategori:	II
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	2
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Mekaniske data	
Monteringsposition:	vandret på DIN-skinne
Mål for DIN-skinne:	35 x 7,5 EN 50022
Husets materiale nederste del:	PC
Husets materiale frontplade:	PC
Husmateriale overdel:	PC
Tilslutningsklemme:	Skrueklemme, Fjederklemme
Fleks. 1 leder AWG-angivelse:	24 - 12 AWG
Mål, højde:	101.4 mm
Mål, bredde:	22.5 mm
Mål, dybde:	115 mm
Nettovægt:	95 g
Bruttovægt:	105 g
Miljø	

RoHS-overensstemmelse:	ja
Overholdelse af REACh:	Indeholder ingen SVHC-stoffer
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548069563
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423
Volumen:	0.348

Nødvendigt driftstilbehør



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Ekstra tilbehør



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

