

PSS u2 EF 4DO 2A

328133



PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 4 udgange halvleder, 2 A, en-polet, frakoblingsforsinkelse, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Anvendelsesområde:	Fail-safe

Teknisk data

Elektriske data

Tilladte laster:	ohmsk, induktiv, kapacitiv
------------------	----------------------------

Halvlederudgange

Potentialadskill. HL-udgange:	ja
HL-U kortslutningssikret:	ja

Miljøoplysninger

Klimabelastning iht.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Standard omgivelsestemperatur:	EN 60068-2-14
Omgivelsestemperatur:	0 - 60 °C
Standard opbevaringstemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-78
Fugtbelastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Till. dr.højde over havoverfl.:	2000 m
EMC iht. standard	EN 61131-2 (Zone B)
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6

Accel. stød iht. stand. 1:	150 m/s ²
Luft- og krybestrækninger iht.:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Overspændingskategori:	II
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	2
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Potentiel adskillelse	
Potentialadskillelse 1 mellem:	HL-udgang og Module Supply
Type af potentialadskillelse 1:	Funktionsisolering
Potentialadskillelse 2 mellem:	Periphery og Module Supply
Type af potentialadskillelse 2:	Funktionsisolering
Mekaniske data	
Husets materiale:	PC
Klemmetype:	stikbar
Mål, højde:	110.8 mm
Mål, bredde:	12.5 mm
Mål, dybde:	72.5 mm
Nettovægt:	34 g
Bruttovægt:	43 g
Miljø	
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548072105
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024

ETIM Reference Feature:	EC001599
Volumen:	0.216

Nødvendigt driftstilbehør



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Ekstra tilbehør



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4

328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328811

PSS u2 B 1



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)

