

PSSu E S RS485-T

314516



PSSu, electronic module, standard, serial interface, RS485/422, 1 input, 2 communication channels, 64 Bit, full duplex and half duplexmode, 7 transmission rates, configurable, 0.6 - 19.2 kBit/s, potentialisolation, cable length 1,000 m, for increased environmental requirements.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Campo de aplicación:	Automatización
Datos técnicos	
Interfaz en serie	
Número de interfaces RS 485:	1
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según ...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	breve
Altura func. máx. s. n. m.:	5000 m
CEM según normativa:	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15g
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60664-1, EN 61131-2

Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Datos mecanicos	
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Material carcasa codificación:	PA
Clase de borne:	enchufable
Dimensión de altura:	76 mm
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso neto:	36 g
Peso bruto:	44 g
Nombre elem. codificación:	L
Color elem. codificación:	gris oscuro
Medio ambiente	
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548061048
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242605
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001601
Volumen:	0.049

Accesorios Obligatorios



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T

Accesorios Opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)