

PSEN hs1.2p

570271



Safe hinge switch, mounting position left-hand side, M12 4-pin maleconnector, 2 N/C, IP67.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, BG, cCSAus
Bisagra de la puerta:	a la izquierda
Datos técnicos	
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	230 V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	3 A
Tensión DC13 ctrl. seguridad:	24 V
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Datos mecanicos	
Tipo de conexión:	M12
Dimensión de altura:	147 mm
Dimensión Ancho:	82 mm
Dimensión Profundidad:	19.5 mm
Peso neto:	330 g
Peso bruto:	376 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE

Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548062410
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272601
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC000030
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m




540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630270

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m



380320

PSS67 I/O Cable




630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m