

PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit

506407

Magnetic safety switch 1 n/o 1 n/c, 4-pin M8 male connector, square design, IP67, switching distance 6 mm, height design 13 mm, PU = 1 sensor with actuator.



Datos técnicos

Informacion General

Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Principio de sensor:	magnético
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDb
¿Apto para conexión serie:	sí
tipo unidad:	Unidad

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Tensión de conmutación:	24 V

Datos medioambientales

Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	IEC 60068-2-30
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g

Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Accionador tipo 1:	PSEN 2.1-10
Sensor de montaje enrasado:	Sí, consultar instr. montaje
Tipo de conexión:	M8, 4pol. macho
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	42.8 mm
Dimensión Ancho:	26 mm
Dimensión Profundidad:	13 mm
Peso neto:	40 g
Peso bruto:	45 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548066777
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272402
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002544
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130


PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Accesorios Opcionales



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380300

PSEN ma adapter



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m