

PNOZ m EF 16DI

772140



Microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, 16 entradas digitales seguras.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Campo de aplicación:	Fail-safe
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Finalidad de UINT1:	Alimentación del módulo
Fuente de tensión interna:	a través de dispositivo base
Tipo tensión de UINT1:	DC
Entradas	
Entr. U tipo1 según EN 61131-2:	24 V DC
Separación de pot. entrada:	no
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 0 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa:	EN 61131-2
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6

Acel. choque según norma 1:	15 g
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 61131-2
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	horiz. sobre guía normalizada
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Material carcasa superior:	PC
Borne de conexión:	Borne de muelle, Borne de tornillo
Clase de borne:	enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensión de altura:	101.4 mm
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión Profundidad:	120 mm
Peso neto:	95 g
Peso bruto:	105 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1 %
Número CAS:	7439-92-1
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí

Datos comerciales

Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548069655
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242204
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001419
Volumen:	0.373

Accesorios Obligatorios



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

Accesorios Opcionales

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

