PSEN op4F-A-14-150/1 631008

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 1500 mm. Características: muting,blanking, conexión en cascada, ausencia de zonas muertas. Programación mediante el software PSENoptConfigurator o en la propia barrera fotoeléctrica de seguridad. Tensión de alimentación24 V, conexión mediante cable pigtail de 18 polos con conector M12. Conector macho M12 emisor: 5 polos, receptor: blanking 12 polos, muting 12 polos/5 polos. El volumen de suministro no incluye cables pigtail.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
Tipo de EPES:	4
Principio de sensor:	óptico
Altura del campo de protección:	1500 mm
Resolución grado de protección:	Dedos
Intervalo de servicio (m):	0.2 - 7 m
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	950 nm
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	0 - 50 °C
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 50 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6

Acel. choque según norma 1:	10 g
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Times	
Tiempo de reacción:	29 - 29 ms
Datos mecanicos	
Material carcasa superior:	Aluminio
Dimensión de altura:	1506.3 mm
Dimensión Ancho:	35 mm
Dimensión Profundidad:	40.8 mm
Peso neto:	3650 g
Peso bruto:	7000 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACh:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39111609
Código EAN:	4046548075731
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios

	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	631085	PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
	631084	PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	631057	PSEN op pigtail receiver m
	631056	PSEN op pigtail receiver b

	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	631055	PSEN op pigtail emitter
	631083	PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
	631082	PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
	631081	PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
	631080	PSEN op cable axial M12 12-pole 3m