PSEN ml DHM up r 1.1 6O000003

Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia arriba, apertura de puerta a la derecha. VP = 1 módulo de tiradorcon maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Codificación transpondedores:	encriptado
Salida de cables:	nach oben
Bisagra de la puerta:	rechts
tipo unidad:	Actuador
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa ....:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	10 g
UL grado de protección (Type):	type 1
Datos mecanicos	

Vida útil mecánica tipo 3:	6050 Zyklen
Fuerza bloq. FZh puerta corr.:	2000 N
Fuerza bloq. FZh puerta bat.:	3000 N
Fuerza bloq. F1máx. prta.corr.:	4000 N
Fuerza bloq. F1máx. prta.bat.:	6000 N
Desalineación vertical máx.:	+/-2,0 mm
Desal.ang.máx. alrededor eje X:	+/-2,0 deg
Desal.ang.máx. alrededor eje Y:	+/-2,5 deg
Desal.ang.máx. alrededor eje Z:	+/-5,0 deg
Desal.máx. dirección de cierre:	+/-5,0 mm
Material del producto:	Zn, Acero fino, Plástico
Peso neto:	2050
Peso bruto:	2450
Medio ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548095043
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272690
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002594
Volumen:	0

Accesorios Opcionales

	6O000014	PSEN ml DHM mounting flap
	6O000013	PSEN ml DHM mounting plate
	6O000012	PSEN ml DHM extension cover
	6O000009	PSEN ml DHM extension