

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuador

540382



Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs1.19, IP67, VPE =1 ud., OSSD1.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Principio de sensor:	Transpondedor
Codificación transpondedores:	encriptado
tipo unidad:	Actuador
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25, 55
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma ...:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	11

Dimensión Ancho:	40
Dimensión Profundidad:	40
Peso neto:	20
Peso bruto:	25
Transpondedor	
Frecuencia de servicio:	122 kHz - 128 kHz
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548070736
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274002
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001487
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



540312

PSEN screw M5x20 10pcs
