

PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit

502221



Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos con LED, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 8 mm, altura de construcción 13 mm, VP = 1 ud. con accionador.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Principio de sensor:	magnético
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDb
¿Apto para conexión serie:	sí
tipo unidad:	Unidad
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Tensión de conmutación:	24 V
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	IEC 60068-2-30
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g

Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Accionador tipo 1:	PSEN 2.1-20
Sensor de montaje enrasado:	Sí, consultar instr. montaje
Tipo de conexión:	M8, 4pol. macho
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	36 mm
Dimensión Ancho:	26 mm
Dimensión Profundidad:	13 mm
Peso neto:	35 g
Peso bruto:	62 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	7439-92-1
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548026900
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272402
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002544
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios

	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533110	PSEN Cable 2m con conector acodado
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533120	PSEN Cable 5m con conector acodado.
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533130	PSEN Cable 10m con conector acodado



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado

Accesorios Opcionales



535110

PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



534320

PSEN reverse spacer



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380300

PSEN ma adapter



773600

PDP67 F 8DI ION



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m