

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR

C1000058



Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	4 A
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-30 - 80 °C
Dist. fuga/disp. superf. según:	IEC 60664-1
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector macho M12 5 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Mat. anillo rosc. con. macho 1:	GD-Zn, Ni
Superf. contacto material 1:	CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.
Color de la carcasa:	negro
Homologaciones del conector 1:	UL 94 HB
Peso neto:	11 g
Peso bruto:	12 g
Medio ambiente	

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85366990
UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548105032
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27279090
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC003015
Volumen:	0