

## PIT gb RLLE y down ETH

G1000021



PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada de emergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador) y PITreader Key, conexión inferior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 tapas protectoras de color GN,BU, RD, YE y transparentes

## Datos técnicos

| Informacion General             |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Homologación:                   | CE, UKCA, UL/cUL, FCC, IC, EAC |
| Autosupervisado:                | nein                           |
| Elemento luminoso:              | LED                            |
| Pintura luminosa:               | weiß                           |
| Datos técnicos                  |                                |
| Datos eléctricos                |                                |
| Tensión alimentación (V):       | 24, 24                         |
| Tipo tensión de aliment. U1:    | DC                             |
| Tipo fuente de alim. para U1:   | SELV/PELV                      |
| Consumo de energía DC:          | 2.88                           |
| Corriente de contacto mín.:     | 1                              |
| Parada de emergencia            |                                |
| Number, E-STOP N/C:             | 2                              |
| N.º contacto de señal e-stop:   | 1                              |
| Tipo desenclav. parada emerg.:  | Drehentriegelung               |
| Poder corte par.em. s. norma:   | EN 60947-5-1                   |
| Material contactos par. emerg.: | Ag                             |
| Botón de presión                |                                |
| N.º de pulsadores:              | 2                              |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| N.º de contactos NA pulsadores: | 2                    |
| Poder corte puls. según norma:  | EN 60947-5-1         |
| Material contactos de pulsador: | Ag                   |
| PITreader                       |                      |
| Principio sensor PITreader:     | Transponder          |
| Alimentación del TAG:           | passiv (batterielos) |
| Frecuencia servicio PITreader:  | 13,24 - 13,88 MHz    |
| Separ. galv.sal. por semicond.: | nein                 |
| Salida semic. resist. corto.:   | ja                   |
| Nivel de señal en entrada en 1: | 15 - 30 V DC         |
| Separ. galvánica entrada:       | nein                 |
| Interfaz Ethernet               |                      |
| Ajust. fábrica dir. Ethern. IP: | 192.168.0.12         |
| Tipo con. interface ETHERNET:   | M12x1, 4-pin, D-code |
| Veloc. transmisión Ethernet:    | 10/100 Mbit/s        |
| Interfaz CANopen                |                      |
| Número de interfaces Ethernet:  | 1                    |
| Datos medioambientales          |                      |
| Temperatura ambiente:           | -20, 55              |
| Tolerancia de humedad s. norma: | EN 60068-2-78        |
| Dato sobre resistencia humedad: | 93 % H. R. con 40 °C |
| Vibraciones según norma ...:    | EN 60947-5-2         |
| Acel. choque según norma 1:     | 30g                  |
| Dist. fuga/disp. superf. según: | EN 60947-1           |
| Categoría de sobretensión:      | III                  |
| Grado suciedad dist.fuga/disp.: | 3                    |
| UL grado de protección (Type):  | type 1               |
| Datos mecanicos                 |                      |
| Posición de montaje:            | cualquiera           |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conexión:              | M12, 12pol. male             |
| Material de la carcasa:        | Zn                           |
| Borne de conexión:             | M12                          |
| Dimensión de altura:           | 320                          |
| Dimensión Ancho:               | 40                           |
| Dimensión Profundidad:         | 40                           |
| Peso neto:                     | 920                          |
| Peso bruto:                    | 1320                         |
| Medio ambiente                 |                              |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Datos comerciales              |                              |
| Harmonized System Code:        | 85365019                     |
| UNSPSC 25:                     | 39122205                     |
| Código EAN:                    | 4046548096927                |
| ECLASS Version:                | ECLASS-13                    |
| ECLASS Reference Feature:      | 27371216                     |
| ETIM Version:                  | ETIM-9.0                     |
| ETIM Reference Group:          | EG000017                     |
| ETIM Reference Feature:        | EC000225                     |
| Volumen:                       | 0                            |

## Accesorios Obligatorios



402261

PITreader key ye 1



402260

PITreader key ye g

|                                                                                     |        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|    | 570358 | PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m |
|    | 570359 | PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m |
|    | 570356 | PSEN cable M12-12sf 50m         |
|   | 402269 | PITreader key ye 5 service      |
|  | 570357 | PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m |
|  | 570354 | PSEN cable M12-12sf 20m         |
|  | 570355 | PSEN cable M12-12sf 30m         |
|  | 570352 | PSEN cable M12-12sf 5m          |
|  | 402265 | PITreader key ye 5              |



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



402264

PITreader key ye 4



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570361

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m



402263

PITreader key ye 3



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570362

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m



402262

PITreader key ye 2



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m

## Accesorios Opcionales

G1000013

PIT gb color cover wh s1



G1000014

PIT gb color cover wh s2



G1000015

PIT gb color cover wh s3



G1000016

PIT gb color cover wh s4



380000

SafetyNET p Cable



G1000017

PIT gb color cover bl s5



G1000018

PIT gb color cover bl s6



G1000019

PIT gb color cover bl s4



G1000009

PIT gb color covers



380400

SafetyNET p Connector RJ45s



380316

M12 con., straight, male, 4 pin, D

