

PSSu E PS-P 5V

312590



PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente de alimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 5 V DC 2 A, potencia permanente 10 W, resistente a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, separación galvánica.

Datos técnicos

Información General	
Homologación:	CE, UKCA, BG, cULus Listed
Campo de aplicación:	Automatización
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Finalidad de U1:	Input
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	12 W
Tolerancia tensiones de salida:	-2 %/+2 %
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m

CEM según normativa:	EN 61000-4-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15 g
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Datos mecanicos	
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Material carcasa codificación:	PA
Clase de borne:	enchufable
Dimensión de altura:	76 mm
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso neto:	34 g
Peso bruto:	42 g
Nombre elem. codificación:	B
Color elem. codificación:	gris claro
Medio ambiente	
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85044095
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548054118
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242610
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001600
Volumen:	0.049

Accesorios Obligatorios

	312621	PSSu BP-C 1/12 C
	312620	PSSu BP-C 1/12 S
	312601	PSSu BP 1/8 C
	312600	PSSu BP 1/8 S
	312618	PSSu BP 1/12 S
	312619	PSSu BP 1/12 C

Accesorios Opcionales

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
---	--------	---------------------



312902

PSSu A EC



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)