

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

774138



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexasión bicanal con/sin detección de derivación (PSEN 2.1p/2.2p), salidas: 2 salidas de seguridad + 1 salida auxiliar por semiconductor con retardo, rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes enchufables de tornillo, vinculación de varios dispositivos, supervisores de puertas protectoras.

Datos técnicos

Informacion General

Homologación: CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V): 24 - 24 V
 Tipo tensión de aliment. U1: DC
 Prot. dispositivo máxima: 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida

Salidas de semiconductores

Cat. de uso según EN 60947-1: DC-12

Datos medioambientales

Condic. climáticas según: EN 60068-2-78
 Temperatura ambiente: -10 - -10 °C
 Dato sobre resistencia humedad: 93 % H. R. con 40 °C
 ¿Condensación permitida?: no permitido
 CEM según normativa: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
 Vibraciones según norma: EN 60068-2-6
 Dist. fuga/disp. superf. según: EN 60947-1
 Categoría de sobretensión: III
 Grado suciedad dist.fuga/disp.: 2

Times

Tiempos seleccionables:	50 s, 100 s, 200 s, 300 s, 15 s, 25 s, 150 s, 250 s, 0 s
Tolerancia Tv:	+/-10 % + 40 ms
Precisión de repetición:	5%
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa placa frontal:	ABS UL 94 V0
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Clase de borne:	enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensión de altura:	94 mm
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión Profundidad:	121 mm
Peso neto:	130 g
Peso bruto:	145 g
Medio ambiente	
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548011920
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volumen:	0.285

Accesorios Opcionales



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2