PSEN enc sincos 4096 hs 6Z000002

Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface sen/cos, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	UL Listed, CE, UKCA, TÜV, EAC
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Consumo de energía DC:	0.48 W
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-40 - 90 °C
Humedad rel. máx.:	98%
¿Condensación permitida?:	no permitido
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	100 g
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Datos mecanicos	
Tipo de conexión:	M23, 12 polos
Material de la carcasa:	Aluminio
Dimensión de altura:	90.6 mm
Dimensión Ancho:	58 mm
Dimensión Profundidad:	61 mm
Peso neto:	357 g

Peso bruto:	545 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACh:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	90318020
UNSPSC 25:	39121527
Código EAN:	4046548095104
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27270502
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001486
Volumen:	3.357