

PSEN ml s 2.2 unit

570410



Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación única, coninterruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M1212 polos, cable 0,23 m, conexión serie

Datos técnicos

Informacion General

Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	alta
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDb
Codificación transpondedores:	único
Tipo de reset:	Power Reset
¿Apto para conexión serie:	sí
tipo unidad:	Unidad

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V):	24
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	1

Entradas

Número de entradas:	4
Tensión continua en entrada:	24 V DC

Salidas de semiconductores

Número de salidas OSSD:	2
Número salidas de diagnóstico:	1

Sep. potencial salidas semi.:	no
Salida semic. resist. corto.:	sí
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-13
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	30 g
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
UL grado de protección (Type):	type 1
Times	
Dur. pulso Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Datos mecanicos	
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Existe desbloq. de alineación:	no
Desalineación vertical máx.:	+/-3,0 mm
Desal.ang.máx. alrededor eje X:	+/-2,0 deg
Desal.ang.máx. alrededor eje Y:	+/-2,5 deg
Desal.ang.máx. alrededor eje Z:	+/-7,5 deg
Desal.máx. dirección de cierre:	+/-2 mm
Accionador tipo 1:	PSEN ml 2.1
Tipo de conexión:	M12, 12 pol. macho
Tipo de conductores cable:	LiYY 12 x 0,25 mm ²
Material del producto:	Zn, Aluminio, Acero galvanizado, Acero fino, Plástico

Dimensión de altura:	217.2
Dimensión Ancho:	40
Dimensión Profundidad:	40
Peso neto:	1100
Peso bruto:	1450
Transpondedor	
Frecuencia de servicio:	122 kHz - 128 kHz
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548090420
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m

	540347	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
	540342	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
	540343	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
	570358	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
	540344	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
	570359	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	570356	PSEN cable M12-12sf 50m
	570357	PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570360

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570489

PSEN ml / PSENcs Y junction M12



570486

PSEN ml Y junction M12



570487

PSEN ml end adapter



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570361

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m




570362

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m