



Industrial Ethernet Switch, unmanaged, 4 puertos Standard 10/100 BASETX, RJ45, 1 puerto 100BASE-FX Multimode SC.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	10 - 32 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa	EN 55022 Class A, EN 61000-4-4, FCC CFR47 Part 15 Class A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15 g
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Datos mecanicos	
Dimensión de altura:	114 mm
Dimensión Ancho:	25 mm
Dimensión Profundidad:	79 mm
Peso neto:	119 g
Peso bruto:	224 g
Medio ambiente	

WEEE classification (08/2018):	6 small IT-/communic. device
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	19170106
ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000037
ETIM Reference Feature:	EC000734

Accesorios Opcionales



380000

SafetyNET p Cable



380400

SafetyNET p Connector RJ45s