


PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

570307



Vetokytin sis. hätäpysäytyspainike, taivutettu pää vasen, metallikotelo, 2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CCC, CE, cULus Listed
Tekniset tiedot	
Relelähdöt	
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Jännite AC15 turvallisuustark.:	240 V
Maks.virta AC15 turv.tark:	3 A
Jännite DC13 turvallisuustark.:	250 V
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	-30 - 75 °C
Mekaaniset tiedot	
Kotelomat. alaosa:	Alumiinivalu
Kotelomateriaali yläosa:	Alumiinivalu
Painikkeen materiaali:	Zn-painevalu
Liitin:	Ruuviliitin
Mitta korkeus:	115 mm
Leveysmitta:	111 mm
Syvyysmitta:	67 mm
Nettopaino:	464 g
Bruttopaino:	611 g

Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	ei
REACH-vaatimustenmukaisuus:	Ei sisällä SVHC-aineita
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548104936
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27270607
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000017
ETIM-viiteominaisuus:	EC002033
Volume:	0

Lisävarusteet



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²