

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

6L000019



Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, M12 8-nap. liitäntä, lukitusperiaate jousivoima, Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 2 NC, syöttöjännite 24 V AC/DC.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CSA, CE, CCC, UKCA, DGUV
Sopii sarjakytkenään:	kyllä
Yksikkötyyppi:	Sensori
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	24, 24
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC/DC
Relelähdöt	
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Jännite DC13 turvallisuustark.:	24
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	-25, 55
Ylijänniteluokka:	II
Mekaaniset tiedot	
Pitovoima:	1500
Liitântätapa:	M12, 8-nap. uros
Mitta korkeus:	192
Leveysmitta:	42
Syvyysmitta:	44

Nettopaino:	489
Bruttopaino:	541
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	6c
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1
CAS-numero:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-merkintä käytettävissä:	kyllä
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548101485
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27272603
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002593
Volume:	1.258

Lisävarusteet



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m

	540322	PSEN cable angle M12 8-pole 3m
	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²
	630329	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
	6L000006	PSEN me5 20mm extension



6L000007

PSEN me5 40mm extension



6L000008

PSEN me5 emergency release front



6L000009

PSEN me5 emergency release back



540332

PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



6L000005

PSEN me5 escape release



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m