

PSEN me5S NC.NC n 1switch

6L000022



Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, M12 5-nap. liitäntä, lukitusperiaate jousivoima, Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite 24 V AC/DC.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CSA, CE, CCC, UKCA, DGUV
Sopii sarjakytkenään:	kyllä
Yksikkötyyppi:	Sensori
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	24, 24
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC/DC
Relelähdöt	
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Jännite DC13 turvallisuustark.:	24
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	-25, 55
Ylijänniteluokka:	II
Mekaaniset tiedot	
Pitovoima:	1500
Liitântätapa:	M12, 5-nap. uros
Mitta korkeus:	192
Leveysmitta:	42
Syvyysmitta:	44

Nettopaino:	489
Bruttopaino:	541
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	6C
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1
CAS-numero:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548101515
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27272603
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002593
Volume:	1.258

Lisävarusteet



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380320

PSS67 I/O Cable



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



6L000006

PSEN me5 20mm extension



6L000007

PSEN me5 40mm extension




6L000008

PSEN me5 emergency release front



6L000009

PSEN me5 emergency release back



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



6L000005

PSEN me5 escape release



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380710

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380713

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m



380711

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m



380712

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m