

PSEN ml b 1.1 unit

570400



Turvalukko PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito, Power Reset, 8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, erilliskytkentä

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Anturiperiaate:	Transponderi
Kood. ISO 14119 -stand. muk:	alhainen
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan:	PDDB
Transponderikoodaus:	koodattu
Nollaustyyppi:	Nollaus virrankatkaisulla
Sopii sarjakytkentään:	ei
Yksikkötyyppi:	Yksikkö

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite (V):	24
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC
Tehonkulutus DC:	1

Tulot

Tulojen lukumäärä:	2
Tasajännite tulossa:	24 V DC

Puolijohdelähdöt

OSSD-lähtöjen lukumäärä:	2
Hälytyslähtöjen lukumäärä:	1

Pot.erotus PJ-lähdöt:	ei
PJL oikosulkukestävä:	kyllä
Käyttökät. EN 60947-1 mukaan:	DC-13
Ympäristötiedot	
Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	0
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-78
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
EMC standardi:	EN 55011: luokka A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	30 g
Ylijänniteluokka:	III
Likaantumisasaste ilmaväli:	3
UL suojaus (tyyppi):	tyyppi 1
Times	
Pulssin kesto lukitus/avausp:	350 - 400 ms
Mekaaniset tiedot	
Taivutussäde (asen.) K1:	5 x Ø
Evakuointiavaus:	ei
Korkeusoffset maks.:	+/-3,0 mm
Suurin kulmas. Y-akselin ymp:	+/-2,0 deg
Suurin kulmas. Z-akselin ymp:	+/-7,5 deg
Suurin kulmas. Z-akselin ymp:	+/-2,5 deg
maks. poik. sulkeutumissuunta:	+/- 2 mm
Painike tyyppi 1:	PSEN ml 1.1
Liitântätapa:	M12, 8-nap. uros
Johtimet kaapeli:	LiYY 8 x 0,25 mm ²
Tuotteen materiaali:	Zn, Alumiini, Teräs sinkitty, Jaloteräs, Muovi

Mitta korkeus:	217.2
Leveysmitta:	40
Syvyysmitta:	40
Nettopaino:	1100
Bruttopaino:	1450
Toisiotutkavastain	
Toimintataajuus:	122 kHz - 128 kHz
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	7a
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijyoksidi
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1 %
CAS-numero:	1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-merkintä käytettävissä:	kyllä
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548081725
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27272603
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002593
Volume:	0

Lisävarusteet



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m



570462

PSEN ml escape release extension



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570463

PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



570460

PSEN ml escape release



570461

PSEN ml auxiliary release hd1



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570470

PSEN ml escape release cordset 1,5m



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m