


PSEN opII4H-s-30-180

632071



Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1800 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
BWS-tyyppi:	4
Anturiperiaate:	Infrapuna
Turva-alueen korkeus:	1800 mm
Erotuskyky suojaustapa:	Käsi
Kantavuus (m):	0.2 - 18 m

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC

Optiset tiedot

Käytetty aallonpituusalue:	850 nm
----------------------------	--------

Puolijohdelähdöt

OSSD-lähtöjen lukumäärä:	2
--------------------------	---

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila:	-25 - 60 °C
Kosteusrasitus erittely:	95 % RH 50 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	2000m

EMC standardi:	IEC 61496-1
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiin. isku stand 1:	Adv Bracket Kit
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	40 g
Kiin. isku stand 2:	Adv Bracket Kit
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan:	50 g
Kiin. isku stand 3:	Swivel-Mount
Times	
Vasteaika:	12.3 - 12.3 ms
Mekaaniset tiedot	
Taivutussäde (asen.) K1:	5 x Ø
Suurin johtimen pituus:	50 m
Kotelon materiaali:	Alumiini
Materiaali päätykansi:	Zn
Materiaali etulevy:	PC
Mitta korkeus:	1804 mm
Leveysmitta:	35 mm
Syvyysmitta:	40 mm
Nettopaino:	5060 g
Bruttopaino:	7485 g
Ympäristö	
WEEE klassifikaatio (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-koodi:	4046548076585
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27272704
ETIM versio:	ETIM-9.0

ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002549
Volume:	0

Lisävarusteet

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632504	PSEN opII protective column-195
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m