


PSEN op4F-SL-14-114/1

631159



Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1140 mm. OminaisuuDET: Kaskadointi ilman kuollutta aluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap., vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä:	CE, cULus Listed, TÜV
BWS-tyyppi:	4
Anturiperiaate:	optinen
Turva-alueen korkeus:	1140 mm
Erotuskyky suojaustapa:	Sormi
Kantavuus (m):	0.2 - 6 m

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC

Optiset tiedot

Käytetty aallonpituusalue:	850 nm
----------------------------	--------

Puolijohdelähdöt

OSSD-lähtöjen lukumäärä:	2
--------------------------	---

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila:	0 - 55 °C
Kosteusrasitus erittely:	15 ... 95%
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6

Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	10 g
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Times	
Vasteaika:	17 - 17 ms
Mekaaniset tiedot	
Kaapelin pituus:	0.2 m
Kaapelin vaipan 1 materiaali:	PVC
Taivutussäde (asen.) K1:	1 x Ø
Taiv.säde asen. kask.kaapeli:	1 x Ø
Suurin johtimen pituus:	20 m
Kotelomateriaali yläosa:	Alumiini
Materiaali päätykansi:	Zamak
Materiaali etulevy:	PMMA
Mitta korkeus:	1140 mm
Leveysmitta:	15.4 mm
Syvyysmitta:	32.6 mm
Nettopaino:	1350 g
Bruttopaino:	2300 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	ei
REACH-vaatimustenmukaisuus:	Ei sisällä SVHC-aineita
WEEE klassifikaatio (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN-koodi:	4046548086706
ECLASS versio:	ECLASS-13

ECLASS-viiteominaisuus:	27272704
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002549
Volume:	0

Lisävarusteet



630904

PSEN op Mirror-165/1



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630345

PSEN op Testpiece F 14mm



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C