


PSEN op2H-s-30-030/1

630721



Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)  
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12,  
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

## Tekniset tiedot

| Yleisdata                      |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Hyväksyntä:                    | CE, cULus Listed, TÜV, EAC |
| BWS-tyyppi:                    | 2                          |
| Anturiperiaate:                | optinen                    |
| Turva-alueen korkeus:          | 300 mm                     |
| Erotuskyky suojaustapa:        | Käsi                       |
| Kantavuus (m):                 | 0.2 - 19 m                 |
| Tekniset tiedot                |                            |
| Sähköiset tiedot               |                            |
| Syöttöjännite (V):             | 24 - 24 V                  |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi:    | DC                         |
| Optiset tiedot                 |                            |
| Käytetty aallonpituusalue:     | 950 nm                     |
| Puolijohdelähdöt               |                            |
| OSSD-lähtöjen lukumäärä:       | 2                          |
| Ympäristötiedot                |                            |
| Ympäristön lämpötila:          | 0 - 55 °C                  |
| Kosteusrasitus standardin muk: | EN 60068-2-3               |
| Kosteusrasitus erittely:       | 95 % RH 40 °C              |
| Kondens. sallittu ?:           | ei-sallittu                |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Vaihtelut stand...:            | EN 60068-2-6                 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:  | 10 g                         |
| Standardi suojausluokka:       | EN 60529                     |
| Times                          |                              |
| Vasteaika:                     | 9 - 9 ms                     |
| Mekaaniset tiedot              |                              |
| Kotelomateriaali yläosa:       | Alumiini                     |
| Mitta korkeus:                 | 383.2 mm                     |
| Leveysmitta:                   | 32.3 mm                      |
| Syvyysmitta:                   | 36.9 mm                      |
| Nettopaino:                    | 1600 g                       |
| Bruttopaino:                   | 2100 g                       |
| Ympäristö                      |                              |
| RoHS-direktiivi:               | 2011/65/EU, 2015/863/EU      |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus:     | kyllä                        |
| RoHS-poikkeukset:              | ei                           |
| REACH-vaatimustenmukaisuus:    | Ei sisällä SVHC-aineita      |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Kaupalliset tiedot             |                              |
| Harmonized System Code:        | 90314990                     |
| UNSPSC 25:                     | 46171620                     |
| EAN-koodi:                     | 4046548061758                |
| ECLASS versio:                 | ECLASS-13                    |
| ECLASS-viiteominaisuus:        | 27272704                     |
| ETIM versio:                   | ETIM-9.0                     |
| ETIM-viiteryhmä:               | EG000026                     |
| ETIM-viiteominaisuus:          | EC002549                     |
| Volume:                        | 0                            |

## Pakolliset varusteet



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

## Lisävarusteet

630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630901

PSEN op Mirror-060/1



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630911

PSEN op Lens Shield-030/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630931

PSEN op67-69K-030/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m