

PSEN op4H-A-30-090/1

631024



Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä 18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin: 5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
BWS-tyyppi:	4
Anturiperiaate:	optinen
Turva-alueen korkeus:	900 mm
Erotuskyky suojaustapa:	Käsi
Kantavuus (m):	0.2 - 20 m
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC
Optiset tiedot	
Käytetty aallonpituusalue:	950 nm
Puolijohdelähdöt	
OSSD-lähtöjen lukumäärä:	2
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	0 - 50 °C
Kosteusrasitus erittely:	95 % RH 50 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6

Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	10 g
Likaantumisaste ilmaväli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Times	
Vasteaika:	17 - 17 ms
Mekaaniset tiedot	
Kotelomateriaali yläosa:	Alumiini
Mitta korkeus:	906.3 mm
Leveysmitta:	35 mm
Syvyysmitta:	40.8 mm
Nettopaino:	2150 g
Bruttopaino:	4550 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	ei
REACH-vaatimustenmukaisuus:	Ei sisällä SVHC-aineita
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN-koodi:	4046548075793
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27272704
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002549
Volume:	0

Pakolliset varusteet



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631057

PSEN op pigtail receiver m



631056

PSEN op pigtail receiver b



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



631055

PSEN op pigtail emitter



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m