

PMC PS6A24 25A/10KW

8C000001



Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 10kW

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä: UL Listed, CE, UKCA

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite ja vaiheet: 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz, 3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz

Syöttöjännite 2 (V): 24 - 24 V

Syöttöjännitteen U2 tyyppi: DC

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila: 0 - 45 °C

Jäähdytystyyppi: integroitu tuuletin

Mekaaniset tiedot

Mitta korkeus: 343 mm

Leveysmitta: 45 mm

Syvyysmitta: 204 mm

Nettopaino: 2680 g

Bruttopaino: 4180 g

Ympäristö

WEEE klassifikaatio (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Kaupalliset tiedot

Harmonized System Code: 85044085

UNSPSC 25:	39121007
EAN-koodi:	4046548100112
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27023101
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000017
ETIM-viiteominaisuus:	EC001857
Volume:	0

Pakolliset varusteet



8C000002

PMC PS6A24 terminal set