

PMCTendo DD4.10/112/230-480V

4105417



Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; I_{max} (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
U1:n tarkoitus:	Mains Supply
Syöttöjännite (V):	230 - 480 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC
U2:n tarkoitus:	Supply
Syöttöjännite 2 (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi:	DC
Teho-osa	
Huippuvirta 5 s:	20 A
Analogiset tulot	
Analogisten tulojen lukumäärä:	2
Analogisten tulojen tyyppi:	Jännite
Erotuskyky, analogiset tulot:	14 Bit, 12 Bit
Tulot	
U tulo EN 61131-2 Type1 muk:	24 V DC
Analogiset lähdöt	
Analogisten lähtöjen lukumäärä:	2

Analogisten lähtöjen tyyppi:	Jännite
Erotuskyky, analogiset lähdöt:	10 Bit
CANopen-liitäntä	
CANopen-liitäntöjen lukumäärä:	1
Sarjaliitäntä	
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä:	1
Mekaaniset tiedot	
Mitta korkeus:	325 mm
Leveysmitta:	70 mm
Syvyysmitta:	265 mm
Nettopaino:	4000 g
Bruttopaino:	5100 g
Ympäristö	
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
REACH-vaatimustenmukaisuus:	Ei sisällä SVHC-aineita
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN-koodi:	4046548032642
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27023101
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000017
ETIM-viiteominaisuus:	EC001857
Volume:	0