


PIT gb LLE

G1000001



PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelohätäpysäytyksellä (2 NC), 3 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12- pistoke, IP65 sis. värikannet väreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä:	CE, UL/cUL, UKCA, EAC
Itsevalvottu:	nein
Lamppu:	LED
Valon väri:	weiß

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite (V):	24, 24
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC
Tehonkulutus DC:	12
Pienin kosketusvirta:	1

Hätäpysäytys

Number, E-STOP N/C:	2
Hätäpysäytyksen vapautustapa:	Drehentriegelung
Kyt.kyky hätäp. stand. muk.:	EN 60947-5-1
Kosketinmat. hätäpysäytys:	Ag

Painike

Painikkeiden lukumäärä:	3
Sulkevien painikkeiden lukumää:	3
KytKent. painike stand.mukaan:	EN 60947-5-1

Kosketinmat. painike:	Ag
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	-20, 60
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-78
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Vaihtelut stand...:	EN 60947-5-2
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	30g
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60947-1
Ylijänniteluokka:	III
Likaantumisaste ilmaväli:	3
UL suojaus (tyyppi):	tyyppi 1
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vapaa
Liitântätapa:	M12, 12pol. male
Kotelon materiaali:	Zn
Mitta korkeus:	293
Leveysmitta:	40
Syvyysmitta:	40
Nettopaino:	800
Bruttopaino:	1200
Ympäristö	
WEEE klassifikaation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548088922
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27371228
ETIM versio:	ETIM-9.0

ETIM-viiteryhmä:	EG000017
ETIM-viiteominaisuus:	EC001028
Volume:	0

Pakolliset varusteet



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m

Lisävarusteet



G1000010

PIT gb blind cover



G1000012

PIT gb fixing spanner



G1000013

PIT gb color cover wh s1



G1000014

PIT gb color cover wh s2



G1000015

PIT gb color cover wh s3



G1000016

PIT gb color cover wh s4



G1000017

PIT gb color cover bl s5



G1000018

PIT gb color cover bl s6



G1000019

PIT gb color cover bl s4



THE SPIRIT OF SAFETY

G1000009

PIT gb color covers

