

## PSS u2 ES 16PTD 24V

328085



PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteensyöttö, 16 lähtöä, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 0,5 A, oikosulkusuojattu, potentiaalierotus, laajennettu diagnostiikka, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

## Tekniset tiedot

| Yleisdata                       |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä:                     | CE, UKCA, cULus Listed                                                  |
| Käyttöalue:                     | Standard                                                                |
| Tekniset tiedot                 |                                                                         |
| Sähköiset tiedot                |                                                                         |
| Sallitut kuormat:               | resistiivinen, induktiivinen, kapasitiivinen                            |
| Jännitelähdöt                   |                                                                         |
| Tasajännite lähdössä 2:         | 24 V DC                                                                 |
| U2-lähtö oikosulkukestävä:      | kyllä                                                                   |
| Potentiaalierotus U2-lähtö:     | kyllä                                                                   |
| Ympäristötiedot                 |                                                                         |
| Ilmastostressi ...:             | EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila:  | EN 60068-2-14                                                           |
| Ympäristön lämpötila:           | 0 - 60 °C                                                               |
| Vakiovarastointilämpötila:      | EN 60068-2-1/-2                                                         |
| Kosteusrasitus standardin muk:  | EN 60068-2-78                                                           |
| Kosteusrasitus erittely:        | 93 % RH 40 °C                                                           |
| Kondens. sallittu ?:            | ei-sallittu                                                             |
| Sal. käyttök. nollatason yläp.: | 2000m                                                                   |
| EMC standardi:                  | EN 61131-2 (alue B)                                                     |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Vaihtelut stand...:            | EN 60068-2-6                 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:  | 150 m/s <sup>2</sup>         |
| Ilma- ja pintavuotoväli 2:     | EN 60664-1                   |
| Ylijännitekategoria 2:         | III                          |
| Ilma- ja pintavuotoväli:       | EN 61131-2                   |
| Ylijänniteluokka:              | II                           |
| Likaantumisasaste ilmaväli:    | 2                            |
| Standardi suojausluokka:       | EN 60529                     |
| Potentiaalinen erottaminen     |                              |
| Pot.erotus 1 välillä:          | Periphery ja Module Supply   |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi:        | Toiminnallinen eristys       |
| Mekaaniset tiedot              |                              |
| Kotelon materiaali:            | PC                           |
| Liitintyyppi:                  | irrotettava                  |
| Mitta korkeus:                 | 110.8 mm                     |
| Leveysmitta:                   | 12.5 mm                      |
| Syvyysmitta:                   | 72.5 mm                      |
| Nettopaino:                    | 39 g                         |
| Bruttopaino:                   | 55 g                         |
| Ympäristö                      |                              |
| WEEE classifikation (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Kaupalliset tiedot             |                              |
| Harmonized System Code:        | 85369095                     |
| UNSPSC 25:                     | 39122331                     |
| EAN-koodi:                     | 4046548071979                |
| ECLASS versio:                 | ECLASS-13                    |
| ECLASS-viiteominaisuus:        | 27242610                     |
| ETIM versio:                   | ETIM-9.0                     |
| ETIM-viiteryhmä:               | EG000024                     |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ETIM-viiteominaisuus: | EC001600 |
| Volume:               | 0.216    |

## Pakolliset varusteet



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

## Lisävarusteet



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4




328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328811

PSS u2 B 1



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)