

PSSu E S 4DO 0.5-TD

314406



PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkävä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, laajennetut diagnoositiedot, korotetut ympäristövaatimukset.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed
Käyttöalue:	Standard
Tekniset tiedot	
Puolijohdelähdöt	
Tasajännite lähdössä:	24 V DC
Pot.erotus PJ-lähdöt:	kyllä
PJL oikosulkukestävä:	kyllä
Sall. kuormat 1-nap Lähtö:	resistiivinen, induktiivinen, kapasitiivinen
Ympäristötiedot	
Ilmastostressi ...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	-40 - 70 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	lyhytaikainen
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	5000m
EMC standardi:	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan:	25 g
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60664-1, EN 61131-2
Ylijänniteluokka:	II
Likaantumisaste ilmaväli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Mekaaniset tiedot	
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomat. etulevy:	PC
Kotelomat. koodaus:	PA
Mitta korkeus:	76 mm
Leveysmitta:	12.6 mm
Syvyysmitta:	60.2 mm
Nettopaino:	34 g
Bruttopaino:	48 g
Nimi koodauselementti:	B
Väri koodauselementti:	tummanharmaa
Ympäristö	
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548052596
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242604
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024

ETIM-viiteominaisuus:	EC001599
Volume:	0.049

Pakolliset varusteet

	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314600	PSSu BP 1/8 S-T
	314622	PSSu BP-C1 1/12 S-T
	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314623	PSSu BP-C1 1/12 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T

Lisävarusteet



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)