

PSSu BP 1/8 C-J

312603




PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen, 4 liitântäsoa, 8 liitintä, jousiliitin, kylmäpistekompensointiintegroidulla Pt1000-anturilla.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA, UL tunnustettu komponentti
Käyttöalue:	Standardi/Fail-safe
Tekniset tiedot	
Ympäristötiedot	
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g
Mekaaniset tiedot	
Kotelomat. alaosa:	PA
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Vetojousiliitin
Liitintyyppi:	kiinteä
Mitta korkeus:	129
Leveysmitta:	12.6
Nettopaino:	37
Bruttopaino:	49
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU


RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	ei
REACH-vaatimustenmukaisuus:	Ei sisällä SVHC-aineita
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85369095
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548056754
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242603
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001598
Volume:	0

Lisävarusteet



312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)



312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)




312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)

	312950	PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
	312953	PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
	312952	PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
	312963	PSSu A SH S (10 pcs.)
	312955	PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312954	PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
	312957	PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
	312902	PSSu A EC



312956

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)