

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750134



PNOZsigma-turvarajakytin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 48–240V AC/DC, leveys: 22,5 mm, pistokeliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	48 - 240 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC/DC
Tehonkulutus AC:	5
Tehonkulutus DC:	2.5 W
Tulot	
Tulojen lukumäärä:	2
Puolijohdelähdöt	
Puolijohdelähtöjen määrä:	1
Käyttökä. EN 60947-1 mukaan:	DC-12
Relelähdöt	
Käyttöluokka AC/DC1 Norm:	EN 60947-4-1
Jännite AC1 turvallisuustark.:	240
Maks.virta AC1 turv.tark.:	6
Jännite DC1 turvallisuustark.:	24
Maks.virta DC1 turv.tark.:	6
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1

Jännite AC15 turvallisuustark.:	230
Maks.virta AC15 turv.tark:	3
Jännite DC13 turvallisuustark.:	24
Turvakoskettimet: AC ja UL:	240 V AC G.U. (sama napaisuus)
Kosketinmateriaali rele:	AgCuNi
lisä Kosketintiedot rele:	+ 0,2 µm Au
Ympäristötiedot	
Ilmastostressi ...:	EN 60068-2-78
Ympäristön lämpötila:	-10 - 55 °C
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
EMC standardi:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60947-1
Ylijänniteluokka:	III / II
Likaantumisasaste ilmapäli:	2
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vapaa
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomat. etulevy:	PC
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Ruuviliitin
Liitintyyppi:	irrotettava
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 12 AWG
Mitta korkeus:	98 mm
Leveysmitta:	22.5 mm
Syvyysmitta:	120 mm
Nettopaino:	210 g
Bruttopaino:	220 g

Ympäristö	
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
WEEE klassifikaatio (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548025606
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27371819
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000019
ETIM-viiteominaisuus:	EC001449
Volume:	0.324

Lisävarusteet

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE

