

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

750330



PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: inkrementaalianturi, lähestymiskytkin, lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB: 24 – 240V AC/DC, leveys: 45 mm, pysähtymisen, nopeuden, nopeusalueen, aseman, suunnan, analogisen jännitteen (raita S) valvonta, näytön toiminta push & turn, ruuviliittimet, laajennusPNOZsigma-kosketinlaajennuksella.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	24 - 240 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC/DC
Tehonkulutus AC:	9 VA
Tehonkulutus DC:	5.5 W
Syöttöjännite 2 (V):	48 - 240 V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi:	AC
Laitevar. maksimi:	Johtimen maks.ala
Lähestymiskytkimen tulo	
ohj.valv. ilman hyst. NS:	10 mHz - 1 000 kHz
Tulo inkrementaalinen kooderi	
Liitäntä (inkrementaalianturi):	RJ-45-naarasliitin, 8-napainen
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant:	90° ±30°
ohj.valvonta ilman hyst. inkr.:	10 mHz - 1 000 kHz
Nollaustulo	
Puolijohdetulot:	4
Analogiset lähdöt	

Analogisten lähtöjen lukumäärä:	1
Analogisten lähtöjen tyyppi:	Virta
Signaalialue analoginen lähtö.:	4 .. 20 mA, 0 .. 20 mA
Puolijohdelähdöt	
Puolijohdelähtöjen määrä:	4
Toler. ulk. jänn. DC puolij.:	-20 %/+20 %
Käyttökät. EN 60947-1 mukaan:	DC-12
Relelähdöt	
Käyttöluokka AC/DC1 Norm:	EN 60947-4-1
Jännite AC1 turvallisuustark.:	240 V
Maks.virta AC1 turv.tark.:	4 A
Jännite DC1 turvallisuustark.:	24 V
Maks.virta DC1 turv.tark.:	4 A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Jännite AC15 turvallisuustark.:	230 V
Maks.virta AC15 turv.tark.:	3 A
Jännite DC13 turvallisuustark.:	24 V
Turvakoskettimet: AC ja UL:	240 V AC G.U. (sama napaisuus)
Kosketinmateriaali rele:	AgCuNi
lisä Kosketintiedot rele:	+ 0,2 µm Au
Ympäristötiedot	
Ilmastostressi ...:	EN 60068-2-78
Ympäristön lämpötila:	-20 - 55 °C
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
EMC standardi:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-3-1
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60947-1
Ylijänniteluokka:	II

Likaantumisaste ilmaväli:	2
Times	
Reaktioaika raja-arvoylitys:	1/f_ist + 16ms
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vaaka-asennus hattukiskolle
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomat. etulevy:	PC
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Ruuviliitin
Liitintyyppi:	irrotettava
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 12 AWG
Mitta korkeus:	98 mm
Leveysmitta:	45 mm
Syvyysmitta:	120 mm
Nettopaino:	405 g
Bruttopaino:	425 g
Ympäristö	
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39121527
EAN-koodi:	4046548062397
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27371811
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000019
ETIM-viiteominaisuus:	EC001448
Volume:	0.600

Lisävarusteet



750040

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 piece



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



750014

PNOZ s Set3screw terminals 45mm



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



750030

PNOZsigma Chip Card-manager set



779211

Chipcard 1 piece 32kB



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



750031

SmartCardCommander with SIM-card-adapter



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



779230

PNOZ Chip Card Reader



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box