

PNOZ mo4p 4n/o

773536



PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 4 digitaalista lähtöä, relekoskettimet, 6 A, sulkeva, potentiaalivapaa, pakko-ohjattu.

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

UINT1:n tarkoitus: Moduulin syöttö

Sis. jänn. lähde: ilman perusyksikköä

UINT1:n jännitetyyppi: DC

UINT:n toleranssi. Moduuli: -2 %/+2 %

Relelähdöt

Relelähstöjen lukumäärä: 4

Käyttöluokka AC/DC1 Norm: EN 60947-4-1

Jännite AC1 turvallisuuatark.: 240 V

Maks.virta AC1 turv.tark.: 6 A

Jännite DC1 turvallisuuatark.: 24 V

Maks.virta DC1 turv.tark.: 6 A

Käyttöluokka AC15/DC13 Norm: EN 60947-5-1

Jännite AC15 turvallisuuatark.: 230 V

Maks.virta AC15 turv.tark.: 3 A

Jännite DC13 turvallisuuatark.: 24 V

Ympäristötiedot

Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	0 - 0 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	2000m
EMC standardi:	EN 61131-2
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 61131-2
Ylijänniteluokka:	III
Likaantumisaste ilmapäli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vaaka-asennus hattukiskolle
Vakiokiskon mitat:	35 x 7,5 EN 50022
Kotelomat. alaosa:	PPO UL 94 V0
Kotelomat. etulevy:	ABS UL 94 V0
Liitin:	Ruuviliitin, Jousiliitin
Joust AWG ilman AEH RLA (KZF):	24 - 12 AWG
Mitta korkeus:	94 mm
Leveysmitta:	22.5 mm
Syvyysmitta:	121 mm
Nettopaino:	204 g
Bruttopaino:	222 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä

RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	7a, 7c I
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy, Lyijyoksidi
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1%
CAS-numero:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-merkintä käytettävissä:	kyllä
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548012910
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242204
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001419
Volume:	0.403

Pakolliset varusteet



783536

PNOZ mo4p Set spring loaded terminals



793536

PNOZ mo4p Set plug in screw terminals

Lisävarusteet



774639

KOP-XE



779110

PNOZmulti Bus-Terminator