

RevPi Con MBus ext. module 868 MHz

Z9000019



RevPi Con M-Bus:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 868 MHz:nlangattomalla M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin etupuolella on SMA-liitäntä antennin liittämistä varten (antenni ei sisälly toimitukseen), Kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA
Tekniset tiedot	
Mekaaniset tiedot	
Mitta korkeus:	96 mm
Leveysmitta:	22.5 mm
Syvyysmitta:	110.5 mm
Nettopaino:	77 g
Bruttopaino:	87 g
Ympäristö	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	84714900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548096019
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242290
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001604

Volume:

0

Lisävarusteet



Z9000021

Connector for CON Bridge Module